



MZ522N



## Contacteur auxiliaire face av disj moteur 1F

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	1 A
-------------------------	-----

#### Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

#### Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

#### Raccordement

Type de contact	1NO
Section de raccordement en câble souple	2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	2.5 mm <sup>2</sup>

#### Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
Type de tension d'alimentation	AC

#### Fréquence

Fréquence	40 - 60 Hz
-----------	------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
Température de stockage/transport	-25 - 80 °C

#### Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	100 000
Endurance électrique en nombre de cycles	100 000

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,01 W
-----------------------------------	--------

#### Dimensions

Largeur	9 mm
Profondeur	68 mm

#### Équipement

Nombre de contacts inverseurs	0
Nombre de contacts à ouverture	0

