



MZ522N

## Contacteur auxiliaire face av disj moteur 1F

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	1 A
-------------------------	-----

#### Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
------------------------------	-------

#### Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-25 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

#### Connectivité

Type de connection/prise	Borne à vis
--------------------------	-------------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	2.5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------

Section de raccordement en câble rigide	2.5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------

Type de contact	1NO
-----------------	-----

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,01 W
-----------------------------------	--------

#### Dimensions

Largeur	9 mm
---------	------

Profondeur	68 mm
------------	-------