



REA661X

IP30

Poste intérieur vidéo confort pose en saillie 2fils blanc polaire brillant TOUCH

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Blanc polaire
Matière	Plastique, Thermoplastique

Dimensions

Hauteur	145 mm
Largeur	93 mm
Profondeur	16 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	5 - 50 °C
------------------------	-----------

Tension

Tension de service par bus	24 - 24 V
----------------------------	-----------

Courant électrique

Courant absorbé en fonctionnement	220 mA
-----------------------------------	--------

Textes

Mode de montage	Montage plan en saillie ou dans une boîte à encastrer, Pour montage vertical
-----------------	--

Raccordement	Pour poussoirs d'appel d'étages, Pour l'alimentation auxiliaire en option, Bornier de raccordement avec Bornes à vis
--------------	--