



REN002X

Module d'appel 2 boutons poussoirs rond avec porte-nom LED

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Acier inoxydable
Matière	Métal
Matériau bouton poussoir d'appel	Acier inoxydable
Finition	Mat

Dimensions

Hauteur	120 mm
Largeur	120 mm

Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm ²
-----------------------	-----------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	2
----------------------------	---

Fonctions

Fonction	Sonnerie
----------	----------

Réglages

Nombre d'utilisateurs	2
-----------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
------------------------	-------------