



REN002X

### Module d'appel 2 boutons poussoirs rond avec porte-nom LED

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Couleur	Acier inoxydable
Matière	Métal
Matériau bouton poussoir d'appel	Acier inoxydable
Finition	Mat

##### Dimensions

Hauteur	120 mm
Largeur	120 mm

##### Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------

##### Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	2
----------------------------	---

##### Fonctions

Fonction	Sonnerie
----------	----------

##### Réglages

Nombre d'utilisateurs	2
-----------------------	---

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
------------------------	-------------