



RTM692G



Module encastrable 1 sortie volet roulant + 2 entrées radio

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés

[quicklink](#)

Connectivité

Avec système bus radio-KNX

Oui

Installation, montage

Montage sur

Encastré

Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle

Oui

Matière

Couleur

Gris clair

Courant électrique

Courant de commutation max.

3 A

Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - 50 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

0.5 - 1.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide

0.5 - 1.5 mm²

Capacité

Nombre de modules

0

Textes

Fonction

Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Type de raccordement

Avec bornes surélevées à vis