



RTM692G



Module encastrable 1 sortie volet roulant + 2 entrées radio

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés quicklink

Connectivité

Système bus radio-KNX Oui

Installation, montage

Montage Encastré

Équipement

Avec curseur pour commutation manuelle Oui

Matière

Couleur Gris clair

Courant électrique

Courant de commutation max. 3 A

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.5 - 1.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.5 - 1.5 mm²

Capacité

Nombre de modules 0

Textes

Function Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Type de raccordement Avec bornes surélevées à vis