



RTN301X

Module porte IP duplex intégral acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage Installation à encastrer

Matière

Couleur Argent

Finition Mat

Matière Acier inoxydable

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels 0

Dimensions

Hauteur 120 mm

Largeur 120 mm

Profondeur 43 mm

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 50 °C

Textes

Mode de montage Montage dans la plaque de recouvrement MODESTA

Raccordement

Commutateur Ethernet RJ45 2 postes intégré, 10/100 Mbit/s auto-négociation PoE, Deux contacts de commutation relais libres de potentiel (contact NO), Réglette de prises Micromatch pour matrice de touches, modules de clavier et d'appel visuel, Sortie de tension 24 V/200 mA pour l'éclairage des porte-nom

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement) 4 VA

Puissance absorbée (veille) 2,20 W

Raccordement

Section du conducteur 0 - 0 mm²

Installation, montage

Montage Encastré