



RVC112X

## Caméra de vidéosurveillance intérieure motorisée, IP HD, Plug & Play

### Caractéristiques techniques

#### Compatibilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
|------------------------------|-----|

#### Connectivité

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Mode de transmission | IP (TCP-IP) |
|----------------------|-------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Type de montage | Mobile |
|-----------------|--------|

#### Commandes et indicateurs

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Tension de commande | 4,5 - 5,5 V |
|---------------------|-------------|

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Utilisable avec détecteur de mouvement | Oui |
|----------------------------------------|-----|

#### Détection

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Angle de détection vertical | 60 - 61 |
|-----------------------------|---------|

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| ngle de détection horizontal | 105 - 106 |
|------------------------------|-----------|

#### Équipement

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nombre d'entrées digitales | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Type d'interface du système | WLAN |
|-----------------------------|------|

#### Configuration

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Avec lentille/symbole échangeable | Non |
|-----------------------------------|-----|

#### Sécurité

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK04 |
|---------------------------------------------------|------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP41 |
|-------------------------|------|

#### Tension

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Type de tension d'alimentation | DC |
|--------------------------------|----|