



Caméra de vidéosurveillance intérieure motorisée, IP HD, Plug & Play

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Compatible avec Amazon Alexa Non

Connectivité

Mode de transmission IP (TCP-IP)

Type de montage Mobile

Commandes et indicateurs

Tension de commande 4,5 - 5,5 V

Utilisable avec détecteur de mouvement Oui

Détection

Angle de détection vertical 60 - 61

ngle de détection horizontal 105 - 106

Equipement

Nombre d'entrées digitales 0

Type d'interface du système WLAN

Configuration

Avec lentille/symbole échangeable Non

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs
mécaniques IK04

Indice de protection IP IP41

Tension

Type de tension d'alimentation DC

RVC112X