



RVC113X

Caméra de vidéosurveillance extérieure, IP HD, Plug & Play

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Compatible avec Amazon Alexa	Non
------------------------------	-----

Connectivité

Mode de transmission	IP (TCP-IP)
----------------------	-------------

Type de montage	Mobile
-----------------	--------

Commandes et indicateurs

Tension de commande	9 - 15 V
---------------------	----------

Utilisable avec détecteur de mouvement	Oui
--	-----

Détection

Angle de détection vertical	62 - 63
-----------------------------	---------

ngle de détection horizontal	114 - 115
------------------------------	-----------

Équipement

Nombre d'entrées digitales	0
----------------------------	---

Type d'interface du système	WLAN
-----------------------------	------

Configuration

Avec lentille/symbole échangeable	Non
-----------------------------------	-----

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK06
---	------

Indice de protection IP	IP67
-------------------------	------

Tension

Type de tension d'alimentation	DC
--------------------------------	----