



RVC113X

Caméra de vidéosurveillance extérieure, IP HD, Plug & Play

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Compatible avec Amazon Alexa Non

Connectivité

Mode de transmission IP (TCP-IP)

Type de montage Mobile

Commandes et indicateurs

Tension de commande 9 - 15 V

Utilisable avec détecteur de mouvement Oui

Détection

Angle de détection vertical 62 - 63

ngle de détection horizontal 114 - 115

Équipement

Nombre d'entrées digitales 0

Type d'interface du système WLAN

Configuration

Avec lentille/symbole échangeable Non

Sécurité

Classe de protection (IP) IP67

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK06

Tension

Type de tension d'alimentation DC