

3,65 W





## Interrupteur à déclenchement libre 2P 63A

## Caractéristiques techniques

Architecture	
Nombre de pôles	2
Dimensions	
Largeur	44 mm
Courant électrique	
Courant assigné nominal	63 A
Installation, montage	
Couple de serrage	2,70 - 2,70 Nm
Tension	
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Type de tension d'alimentation	AC
Capacité	
Nombre de modules	2,50
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Equipement	
Nombre de contacts à fermeture	3
Nombre de contacts à ouverture	1
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25 - 40 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C
Raccordement	
Section de raccordement en câble rigide	Sw: 6 - 25 mm² - Aux: 1 - 10 mm²
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	7,14 W

Puissance dissipée par pôle à In