



SL200559609010

Support SL20055 avec 2x 2 P+T (Fr.) bp

Caractéristiques techniques

Système de connexion	Autre
Mode de fixation	par serrage et Vissable
Format appareillages compatibles	45x45 mm
Tension nominale	230 V
Hauteur de goulotte	55 mm
Largeur de goulotte	20 mm
Format	Appareillage en saillie
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	mélange de matériaux
Groupe de matériau	matériau mélanger
Montage	modulaire
Equipé de	Prise schuko
Nombre d'unités	2
Homologations	CE
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sans halogène	Oui
Température ambiante	-5...65 °C
Version	F