



SM401

Ampéremètre digital 0-400A branchement sur TI

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
Température de stockage/transport	-40 - 70 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	10 mm ²

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	54 mm

Mesure

Plage de mesure du courant	0 - 400 A
Type d'appareil de mesure	Digital

Puissance

Puissance consommée VA	1 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1 W

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Fonctions

Classe de précision	0,01
---------------------	------

Fréquence

Fréquence	45 - 65 Hz
-----------	------------