


4



PC 20A 2P+T Fr

Nombre de modules

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	20 A
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Tension	
Tension nominale	250 - 250 V
Connectivité	
Type de raccordement	Borne à vis
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP20
Dimensions	
Hauteur	82 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	62 mm
Matière	
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Equipement	
Avec couvercle à charnière	Non
Capacité	

SN120