



SN320



Prise de courant modulaire 20A 3P+T+N

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 20 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 82 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 62 mm

Matière

Couleur Gris clair

Code RAL 7044

Finition Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage Rail DIN

Connectivité

Type de raccordement Borne à vis

Type de montage Fixation par encliquetage

Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Capacité

Nombre de modules 4

Textes

Inscription Sans inscription