



SN320



## Prise de courant modulaire 20A 3P+T+N

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	82 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	62 mm

#### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7044
Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)

#### Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

#### Connectivité

Type de connection/prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par encliquetage

#### Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

#### Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

#### Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------