



SN320



**Prise de courant modulaire 20A 3P+T+N**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 20 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP20

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 82 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 62 mm

**Matière**

Couleur Gris clair

Code RAL 7044

Finition Mat

Matière Polycarbonate (PC)

**Installation, montage**

Montage Rail DIN

**Connectivité**

Type de raccordement Borne à vis

Type de montage Fixation par encliquetage

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Capacité**

Nombre de modules 4

**Textes**

Inscription Sans inscription