



SNS316



Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant connexion SanVis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
Indice de protection IP	IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	66 mm

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7044
Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

