



SP065



Cartouche neutre 65KA 440V pour parafoudre débrochable

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1	440 V
Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11	1,20 kV

Courant électrique

Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE	65 kA

Dimensions

Hauteur	52 mm
Largeur	17,5 mm
Profondeur	56 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 60 °C
------------------------	-------------

Équipement

Avec contact de signalisation à distance	Non
--	-----

Normes

Classe d'exigence IEC 61643	T2
-----------------------------	----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------