



SP065N



**Cartouche neutre 65KA 440V pour parafoudre débrochable avec réserve**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC 61643-1	440 V
Niveau de protection Up IEC 61643-1	1,20 kV

**Courant électrique**

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 $\mu$ s, IEC61643)L-N(PEN)/N-PE	20 kA
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE	65 kA

**Dimensions**

Hauteur	52 mm
Largeur	17,5 mm
Profondeur	56 mm

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

**Equipement**

Avec contact de signalisation à distance	Non
--	-----

**Normes**

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------