



SPK102



### Parafoudre 2P pour ligne ADSL

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
Couple de serrage	0,40 - 0,40 Nm

##### Normes

Classe d'exigence IEC 61643	C2, C1
-----------------------------	--------

##### Courant électrique

Courant de décharge nominal In 8 - 20 µs C2 IEC 61643	5 kA
--	------

##### Dimensions

Hauteur	12 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	94 mm

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

##### Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Non
--	-----

##### Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0,08 - 4,0 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup>