



SPK102



Parafoudre 2P pour ligne ADSL

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Rail DIN
Couple de serrage	0,40 - 0,40 Nm

Normes

Classe d'exigence IEC61643	C2, C1
----------------------------	--------

Courant électrique

Courant nominal de décharge I_n 8 - 20 μ s C2 IEC 61643	5 kA
------------------------------------------------------------------	------

Dimensions

Hauteur	12 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	94 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Non
------------------------------------------	-----

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0,08 - 4,0 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	0,08 - 2,5 mm ²