



SPN505



**Parafoudre pour ligne téléphonique analogique**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Rail DIN
Couple de serrage	3,60 - 3,60 Nm

**Normes**

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

**Capacité**

Nombre de modules	1,50
-------------------	------

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	130 - 130 V
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC 61643-1	170 V
Niveau de protection Up IEC 61643-1	0,60 kV

**Dimensions**

Hauteur	90 mm
Largeur	27 mm
Profondeur	65 mm

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-40 - 60 °C
------------------------	-------------

**Equipement**

Avec contact de signalisation à distance	Non
--	-----