



SPN505



Parafoudre pour ligne téléphonique analogique

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Rail DIN
Couple de serrage	3,60 - 3,60 Nm

Normes

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

Capacité

Nombre de modules	1,50
-------------------	------

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	130 - 130 V
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC 61643-1	170 V
Niveau de protection Up IEC 61643-1	0,60 kV

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	27 mm
Profondeur	65 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 60 °C
------------------------	-------------

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Non
--	-----