



SPN505



## Parafoudre pour ligne téléphonique analogique

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage	Rail DIN
Couple de serrage	3,60 - 3,60 Nm

#### Normes

Classe d'exigence IEC 61643	T2
-----------------------------	----

#### Capacité

Nombre de modules	1,50
-------------------	------

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	130 - 130 V
Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1	170 V
Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11	0,60 kV

#### Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	27 mm
Profondeur	65 mm

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 60 °C
------------------------	-------------

#### Équipement

Avec contact de signalisation à distance	Non
--	-----