



SRR00635A

### Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 063/5A 0.6VA Classe 3

#### Caractéristiques techniques

##### Attributs d'identification spécifiques pour la protection

Type de filtre produit	Transformateur de courant non intrusif
------------------------	--

#### Fonctions

Classe de précision	3
---------------------	---

#### Puissance

Puissance	0,6 VA
-----------	--------

#### Dimensions

Diamètre de l'ouverture	18 mm
Hauteur	72,8 mm
Largeur	44,4 mm
Profondeur	59,6 mm
Hauteur de l'ouverture	19,5 mm
Largeur de l'ouverture	18 mm

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Tension

Tension assignée d'isolement	3 000 V
------------------------------	---------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 65 °C
Température de stockage/transport	-40 - 65 °C

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

#### Courant électrique

Courant max au primaire	63 A
Courant Max au secondaire	5 A

#### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN, Platine de fixation
-------------	-------------------------------