



SRR01255A

Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 125/5A 0.2VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Attributs d'identification spécifiques pour la protection

Type de filtre produit	Transformateur de courant non intrusif
------------------------	--

Fonctions

Classe de précision	1
---------------------	---

Puissance

Puissance	0,2 VA
-----------	--------

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	18 mm
Hauteur	72,8 mm
Largeur	44,4 mm
Profondeur	59,6 mm
Hauteur de l'ouverture	19,5 mm
Largeur de l'ouverture	18 mm

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée d'isolement	3 000 V
------------------------------	---------

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 65 °C
Température de stockage/transport	-40 - 65 °C

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Courant électrique

Courant max au primaire	125 A
Courant Max au secondaire	5 A

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN, Platine de fixation
-------------	-------------------------------