



Transformateur de Courant ouvrant SC1 063/5A 0,7VA Classe 3

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision	3
---------------------	---

Puissance

Puissance	0,70 VA
-----------	---------

Puissance dissipée totale sous IN	1,29 W
-----------------------------------	--------

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	18,50 mm
-------------------------	----------

Hauteur	72,70 mm
---------	----------

Largeur	44,50 mm
---------	----------

Profondeur	62,20 mm
------------	----------

Hauteur de l'ouverture	11 mm
------------------------	-------

Largeur de l'ouverture	18,50 mm
------------------------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée d'isolement	3 000 V
------------------------------	---------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-20 - 70 °C
-----------------------------------	-------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Courant électrique

Courant Max au primaire	63 A
-------------------------	------

Courant Max au secondaire	5 A
---------------------------	-----

Installation, montage

Montage	Rail DIN, Platine de fixation
---------	-------------------------------

SRT00635A