



SRT00635A

Transformateur de Courant ouvrant SC1 063/5A 0,7VA Classe 3

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision 3

Puissance

Puissance 0,70 VA

Puissance dissipée totale sous IN 1,29 W

Dimensions

Diamètre de l'ouverture 18,50 mm

Hauteur 72,70 mm

Largeur 44,50 mm

Profondeur 62,20 mm

Hauteur de l'ouverture 11 mm

Largeur de l'ouverture 18,50 mm

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement 3 000 V

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 55 °C

Température de stockage/transport -20 - 70 °C

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Courant électrique

Courant Max au primaire 63 A

Courant Max au secondaire 5 A

Installation, montage

Montage Rail DIN, Platine de fixation