



SRT01005A

Transformateur de Courant ouvrant SC1 100/5A 0,7VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision	1
---------------------	---

Puissance

Puissance	0,70 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1,74 W

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	18,50 mm
Hauteur	72,70 mm
Largeur	44,50 mm
Profondeur	62,20 mm
Hauteur de l'ouverture	11 mm
Largeur de l'ouverture	18,50 mm

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée d'isolement	3 000 V
------------------------------	---------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-20 - 70 °C

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Courant électrique

Courant Max au primaire	100 A
Courant Max au secondaire	5 A

Installation, montage

Montage	Rail DIN, Platine de fixation
---------	-------------------------------