



SRT02505A

**Transformateur de Courant ouvrant SC1 250/5A 0,7VA Classe 1**

**Caractéristiques techniques**

**Attributs d'identification spécifiques pour la protection**

Type de produit Transformateur de courant non intrusif

**Fonctions**

Classe de précision 1

**Puissance**

Puissance 0,70 VA

Puissance dissipée totale sous IN 4,08 W

**Dimensions**

Diamètre de l'ouverture 18,50 mm

Hauteur 72,70 mm

Largeur 44,50 mm

Profondeur 62,20 mm

Hauteur de l'ouverture 11 mm

Largeur de l'ouverture 18,50 mm

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Tension**

Tension assignée d'isolement 3 000 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service -20 - 55 °C

Température de stockage/transport -20 - 70 °C

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP20

**Courant électrique**

Courant Max au primaire 250 A

Courant Max au secondaire 5 A

**Installation, montage**

Montage Rail DIN, Platine de fixation