

4 - 4 m

360 - 360

60 min



TCC520E



## Détecteur de présence 360° KNX avec relais intégré encastré plafond

## Caractéristiques techniques

Hauteur de montage

Matière

Dimensions	
Hauteur de montage recommandée	2,5 - 3,5 m

ETS
60 s
Non

Tension	
Tension de service par bus	21 - 32 V

Eléments fournis	
Raccordement bus incl.	Oui

Courant electrique	
Courant absorbé bus (transfert de données)	12 mA
Détection	

Angle de détection	360 - 36
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 45 °

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Textes	

Textes	
Mode de fonctionnement	Modes de fonctionnement : automatique, semi-auto- matique, test
Function	Enchaînement de plusieurs détecteurs pour l'extension de la zone de détection
Avec ressorts pour intégration dans les faux-p Mode de montage fon	
Fonctions	