



TKP100A



**IK04 IP30**

## Contrôleur domotique connecté Coviva

### Caractéristiques techniques

#### Equipement

Serveur web	Oui
-------------	-----

#### Tension

Tension de service	5 - 5 V
Tension de service par bus	30 - 30 V
Type de tension d'alimentation	DC

#### Réglages

Modes de configuration supportés	quicklink
----------------------------------	-----------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence d'émission/de réception radio	433,4 - 868,3 MHz
-----------------------------------------	-------------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 40 °C
------------------------	-----------

#### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Non
--------------------	-----

#### Dimensions

Largeur	77 mm
Profondeur	26,50 mm

#### Textes

Codage	Gestion de 3 profils utilisateurs
Commande et visualisation des installations radio et WiFi par application et navigateur, Création facile de scènes (covigrams) par appli permettant le déclenchement d'actions par des événements définissables ou manuellement, Fonctions de commutation, de variation, de store et de température	
Mode de montage	En pose libre ou montage mural