



TN425

**Coffret VDI 2 rangées 26 modules + platine Grade 3TV**

**Caractéristiques techniques**

Type de produit	Boîtier de distribution
Mode de fixation	en saillie ou sur goulotte
Compatible Grade	3
Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée	13
Dispositif de Terminaison Intérieur	1 DTI modulaire
Profondeur produit installé	103 mm
Hauteur produit installé	625 mm
Dimensions (LLxllxhh)	625 x 260 x 105 mm
Largeur produit installé	250 mm
Couleur	blanc
Matière	polystyrène
Matière	polystyrol (PS)
Nombre de connecteurs RJ45 fournis	8 prises RJ45 compatibles Grade 3 + supports modulaires unitaires
Nombre de prises de courant fournies	2
Cordons de brassage fournis	4 cordons de brassage compatibles Grade 3, 30 cm
Répartiteur téléphonique	1 répartiteur téléphonique 1 entrée de ligne téléphonique, 1x4 sorties RJ45
Kit de repérage	1 kit composé de deux serre-câbles scratch + 1 ensemble de clips de repérage de couleurs

Mots clés	VDI Coffret de communication Brassage VDI Réseau VDI Prise RJ45 Grade 3TV Grade 2TV
-----------	---