



TN530



Switch modulaire 8 ports Gbit dont 4 POE

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 48 - 48 V

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Capacité

Nombre de modules 8

Textes

Catégorie/Ports Ports compatibles Ethernet 8 Gigabits, dont 4 avec alimentation PoE pour alimenter d'autres appareils en réseau

Connecteurs/Douilles Avec 8 RJ45 prises : 6 à l'avant et 2 en bas

Sortie Avec sortie oblique à 45°

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect