



TR304B

**4 entrées à encastrer secteur**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Système bus Bus Radio

**Réglages**

Modes de configuration supportés ETS, easy

**Courant électrique**

Nombre de circuits d'entrée 4

**Équipement**

Tension du signal externe nécessaire Non

Radio bidirectionnelle Oui

Avec batterie Non

Excitation par HLK Non

**Fréquence**

Fréquence de transmission 868 - 868 MHz

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Éclairage**

Excitation LED Non

**Matière**

Matière Plastique

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Conditions d'utilisation**

Température de service 0 - 45 °C

**Tension**

Tension d'entrée 5 - 5 V

Type de tension d'alimentation AC