



TR304B

4 entrées à encastrer secteur

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus Bus Radio

Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 4

Équipement

Tension du signal externe nécessaire Non

Radio bidirectionnelle Oui

Avec batterie Non

Excitation par HLK Non

Fréquence

Fréquence de transmission 868 - 868 MHz

Installation, montage

Montage Encastré

Éclairage

Excitation LED Non

Matière

Matière Plastique

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

Tension

Tension d'entrée 5 - 5 V

Type de tension d'alimentation AC