



Module 1 Sortie volet roulant, à encastrer, KNX QL

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés

ETS, easy

Connectivité

Avec système bus radio-KNX

Oui

Installation, montage

Montage sur

Encastré

Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle

Oui

Matière

Couleur

Gris clair

Courant électrique

Courant de commutation max.

5 A

Conditions d'utilisation

Température de service

0 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

0.5 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide

0.5 - 2.5 mm²

Capacité

Nombre de modules

0

Textes

Fonction Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, fonction de répétition, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Type de raccordement Avec bornes surélevées à vis