



TRB221A



IP20

Module 1 Sortie volet roulant, à encastrer, KNX QL

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

Connectivité

Système bus radio-KNX Oui

Installation, montage

Montage Encastré

Equipement

Avec curseur pour commutation manuelle Oui

Matière

Couleur Gris clair

Courant électrique

Courant de commutation max. 5 A

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.5 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.5 - 2.5 mm²

Capacité

Nombre de modules 0

Textes

Function Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, fonction de répétition, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Type de raccordement Avec bornes surélevées à vis