



TRB302A



2 Entrées à encastrer pile KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus Bus Radio

Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 2

Équipement

Tension du signal externe nécessaire Non

Radio bidirectionnelle Non

Avec batterie Oui

Excitation par HLK Non

Fréquence

Fréquence de transmission 868 - 868 MHz

Installation, montage

Montage Encastré

Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm
uniquement pour appareil et kit 0

Éclairage

Excitation LED Non

Matière

Matière Plastique

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

Tension

Tension d'entrée 5 - 5 V

Type de tension d'alimentation DC