



TRB302A



## 2 Entrées à encastrer pile KNX radio QL

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Système bus Bus Radio

#### Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

#### Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 2

#### Équipement

Tension du signal externe nécessaire Non

Radio bidirectionnelle Non

Avec batterie Oui

Excitation par HLK Non

#### Fréquence

Fréquence de transmission 868 - 868 MHz

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm  
uniquement pour appareil et kit 0

#### Éclairage

Excitation LED Non

#### Matière

Matière Plastique

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

#### Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

#### Tension

Tension d'entrée 5 - 5 V

Type de tension d'alimentation DC