



TRC321B



Sonde radio de luminosité et crépuscule

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus Bus Radio

Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy, quicklink

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 1

Connectivité

Système bus radio-KNX Oui

Équipement

Tension du signal externe nécessaire Non

Radio bidirectionnelle Non

Avec batterie Oui

Excitation par HLK Non

Fréquence

Fréquence de transmission 868 - 868 MHz

Installation, montage

Montage En saillie

Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm
uniquement pour appareil et kit 0

Éclairage

Excitation LED Oui

Matière

Couleur Blanc polaire

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 50 °C

Tension

Tension d'entrée 3 - 3 V

Type de tension d'alimentation DC

Dimensions

Longueur	138 mm
Hauteur	30,50 mm
Profondeur	30 mm

Textes

Mode de montage	Pour fixation à ventouse sur vitre de fenêtre
-----------------	-----------------------------------------------