



TXA204D



Module 4 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives

Caractéristiques techniques

Connectivité

| | |
|------------------------|-----|
| Système de bus EIB/KNX | Oui |
| Système bus radio-KNX | Non |

Paramétrage

| | |
|----------------------------------|-----|
| Modes de configuration supportés | ETS |
|----------------------------------|-----|

Équipement

| | |
|----------------------------------------|-----|
| Avec curseur pour commutation manuelle | Oui |
| Radio bidirectionnelle | Non |

Courant Electrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Puissance

| | |
|---------------------|---------|
| Puissance de sortie | 2 300 W |
|---------------------|---------|

Tension Electrique

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tension d'alimentation du système | 30 V DC Via le bus |
|-----------------------------------|--------------------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP30 |
|-------------------------|------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-----------|
| Température de service | 0 - 45 °C |
|------------------------|-----------|

Textes

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
|----------------------|--------------------------------------|