



TXA210N

Module de sortie pour l'éclairage variable : 1 sortie directe 600W

Caractéristiques techniques

Tension

Tension d'alimentation du système 30 V DC Via le bus

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.75 - 2.5 mm²

Équipement

Nombre de sorties 1

Type de variateur Universel

Capacité

Nombre de modules 4

Puissance

P max. avec lampes à incandescence 20 - 600 W

Puissance du variateur 0 - 600 W

Connectivité

Type de connexion/prise QuickConnect

Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy