



TXA213N

## Module de sortie pour l'éclairage variable : 3 sorties directe 300W

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension d'alimentation du système 30 V DC Via le bus

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de sorties 3

Type de variateur Universel

#### Capacité

Nombre de modules 6

#### Puissance

P max. avec lampes à incandescence 20 - 900 W

Puissance du variateur 0 - 900 W

#### Connectivité

Type de connection/prise QuickConnect

#### Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy