



TXA225

**Module de sortie pour volets roulants pour 4 moteurs 24V DC 6A**

**Caractéristiques techniques**

**Réglages**

Modes de configuration supportés

ETS, easy

**Installation, montage**

Montage sur

Rail DIN

**Equipement**

Avec interrupteur pour commutation manuelle

Oui

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

6 A

Courant de commutation max.

6 A

**Conditions d'utilisation**

Température de service

0 - 45 °C

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre de modules

4