



TXA608D



**Module 8 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy**

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

Système de bus EIB/KNX	Oui
Système bus radio-KNX	Non

**Réglages**

Modes de configuration supportés	ETS, easy
----------------------------------	-----------

**Dimensions**

Largeur en unités de division	6
-------------------------------	---

**Matière**

Couleur	Gris
---------	------

**Équipement**

Avec curseur pour commutation manuelle	Oui
Radio bidirectionnelle	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
Courant absorbé bus (repos)	4 mA

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Puissance**

Puissance de sortie	2 300 W
---------------------	---------

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Textes**

Function	Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect