



TXA664D



IP20



## Module 4 sorties KNX/DALI Broadcast

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

#### Équipement

Nombre de sorties	4
Type de variateur	Actionneur de variation

#### Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

#### Puissance

Puissance du variateur	1 - 3 W
------------------------	---------

#### Connectivité

Système bus radio-KNX	Non
Type de connexion/prise	QuickConnect

#### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy
----------------------------------	-----------

#### Textes

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges
Principe de variation	Reconnaissance de charge automatique, Par pilotage de ballasts via bus DALI en broadcast
Function	Fonction d'apprentissage activable via le bus pour le Fonctionnement optimisé des lampes fluocompactes et à LED
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Porte-étiquette de grande taille
Protection	Oui